

HOLEX**Izvijač za električarje, ploščati v celoti izolirani, Širina konice b: 5,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	663301 5,5
GTIN	4062406059705
Razred artikla	62F

Opis**Izvedba:**

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki.

Konica iz visoko legiranega orodnega jekla. Od vel. 5,5 je zunanji Ø izolacije enak širini konice (ugodno pri delu na ozkih mestih).

Stebla s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za električarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Tehnični opis

Debelina konice a	1 mm
celotna dolžina	232 mm
Dolžina rezila	125 mm
Širina konice b	5,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač

