

**HOLEX****Izvijač za električarje, ploščati v celoti izolirani, Širina konice b: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	663301 8
GTIN	4062406059729
Razred artikla	62F

**Opis****Izvedba:**

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki.

Konica iz visoko legiranega orodnega jekla. Od vel. 5,5 je zunanji Ø izolacije enak širini konice (ugodno pri delu na ozkih mestih).

Steblo s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Uporaba:**

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za električarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	295 mm
Širina konice b	8 mm
Dolžina rezila	175 mm
Debelina konice a	1,2 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač

