

**HOLEX****Izvijač za elektricarje, ploščati v celoti izolirani, Širina konice b: 6,5mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 663301 6,5    |
| GTIN                  | 4062406059712 |
| Razred artikla        | 62F           |

**Opis****Izvedba:**

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki.

Konica iz visoko legiranega orodnega jekla. Od vel. 5,5 je zunanji Ø izolacije enak širini konice (ugodno pri delu na ozkih mestih).

Steblo s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Uporaba:**

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za elektricarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

**Tehnični opis**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Dolžina rezila    | 150 mm                        |
| Debelina konice a | 1,2 mm                        |
| celotna dolžina   | 257 mm                        |
| Širina konice b   | 6,5 mm                        |
| Standard          | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Pogonski profil   | Ploščati izvijač              |
| Vrsta izdelka     | Izvijač                       |

