



**CNMG 120404, Zvrst: PR005S**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,03 - 0,12 mm/v
Lomilec odrezkov	MQ
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	S
Zvrst	PR005S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje