


**CNMG 120404, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Lomilec odrezkov	MQ
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	PR015S
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje