

**DNMG 150604, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Lomilec odrezkov	MQ
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	PR015S
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Glavna uporaba	S
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje