


**SNMG 120404, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251162 PR015S |
| GTIN                  | 4960664837373 |
| Razred artikla        | 25E           |

**Tehnični opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Podajanje f                             | 0,05 - 0,18 mm/v     |
| Lomilec odrezkov                        | MQ                   |
| Globina reza $a_p$                      | 0,4 - 1,5 mm         |
| Glavna uporaba                          | S                    |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Poravnalno struženje |
| Rezalni material                        | HM                   |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen      |
| Radij rezila                            | 0,4 mm               |
| Zvrst                                   | PR015S               |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 25 - 70 m/min        |
| Prevleka                                | Megacoat Hard        |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | SNMG 120404          |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8                                       |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna ploščica za struženje |