

**VNMG 160404, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251752 PR005S
GTIN	4960664836765
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	PR005S
Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	MQ
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Podajanje f	0,03 - 0,12 mm/v
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje