

**TNMG 160408, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251583 PR015S |
| GTIN | 4960664837519 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|------------------|
| Rezalni material | HM |
| Zvrst | PR015S |
| Globina reza a_p | 0,5 - 3,5 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 25 - 70 m/min |
| Podajanje f | 0,05 - 0,18 mm/v |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Glavna uporaba | S |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Lomilec odrezkov | MU |
| Prevleka | Megacoat Hard |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |