


**WNMG 080408, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Razred artikla	25E

**Opis**

WNMG 080408 PR005S Zvrst: PR005S  
Lomilec odrezkov: MQ  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,13 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 30 - 90 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,03 - 0,13 mm/v
Lomilec odrezkov	MQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Glavna uporaba	S
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 90 m/min

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PR005S
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje