

**VNMG 160408, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	MU
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	PR015S
Glavna uporaba	S
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje