


**WN.G 080408, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Zvrst	PR005S
Lomilec odrezkov	MU
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje