


**WN.G 080404, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252112 PR015S
GTIN	4960664837649
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MU
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Zvrst	PR015S
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje