

Garant
Kotni rezkar 90°, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/2XL mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215801 20/2XL
GTIN	4062406060039
Razred artikla	210

Opis
Uporaba:
Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtalno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

Napotek:

 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

Zamenjava orodja: PowerCard

 Prevesna dolžina L_1 : 28 mm

 Celotna dolžina L_{celotna} : 200 mm

 Ø držala D_s h6: 18 mm

primerna obračalna rezalna ploščica: AP.. 1003..

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 219814 (8IP; 1,2 Nm)

Tehnični opis

Ø rezila D_c	20 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	200 mm
Ø držala D_s h6	18 mm
Prevesna dolžina L_1	28 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Število rezil Z	2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Izvedba držala	Cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za obračalne ploščice