

**TNMG 160404, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251472 PR005S |
| GTIN | 4960664836697 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Globina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Podajanje f | 0,03 - 0,25 mm/v |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Zvrst | PR005S |
| Rezalni material | HM |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Poravnalno struženje |
| Lomilec odrezkov | MQ |
| Glavna uporaba | S |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 30 - 90 m/min |
| Prevleka | Megacoat Hard |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje