

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov: 400/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930505 400/2
GTIN	4062406060077
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 24×24G, s predali 20×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 150, 150

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Uporabna višina za predale	300 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Širina	600 mm
Uporabna globina predalov v G	20

Globina	600 mm
Število vrat	0
Masa	43 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina predalov	500 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Višina	400 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Število predalov	2
Uporabna višina	300 mm
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm

930533 150

Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 400 mm	930525 400