

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov: 800/6****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 930505 800/6  |
| GTIN                  | 4062406066345 |
| Razred artikla        | 9GK           |

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 24×24G, s predali 20×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letov v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

|  |        |
|--|--------|
| Uporabna globina predalov                            | 500 mm |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da     |

|  |  |
|--|--|
| Uporabna širina predalov                                 | 500 mm   |
| Uporabna višina za predale                               | 700 mm   |
| Uporabna globina predalov v G                            | 20   |
| Globina  | 600 mm   |
| Masa   | 93 kg  |
| Število vrat   | 0  |
| Število predalov   | 6  |
| Sprednja višina predala                                  | 50 mm  |
| Sprednja višina predala                                  | 75 mm  |
| Sprednja višina predala                                  | 100 mm   |
| Sprednja višina predala                                  | 100 mm   |
| Sprednja višina predala                                  | 125 mm   |
| Sprednja višina predala                                  | 250 mm   |
| Uporabna površina predalov v G                           | 20×20  |
| Višina   | 800 mm   |
| Uporabna višina  | 700 mm   |
| Uporabna širina predalov v G                             | 20   |
| Širina   | 600 mm   |
| Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino | ne   |
| Število izvlečljivih polic                               | 0  |
| Debelina materiala                                       | 1,2 mm   |
| Nosilnost predalov/polic                                 | 75 kg  |
| Izvlek predala (delno/v celoti)                          | 100 %  |
| Izvlek predala   | Zapora proti izvlečenju  |
| Nastavljanje višine v rastru                             | 25 mm  |
| Cilindrična ključavnica                                  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena                              | 20×20G   |

Vrsta izdelka

Omara za orodje

**Pribor**

|   |             |
|---|-------------|
| Predal.75 kg Predal s prednjo višino 250 mm     | 930533 250  |
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21           | 914227 HU21 |
| Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm      | 930533 75   |
| Predal.75 kg Predal s prednjo višino 125 mm     | 930533 125  |
| Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10 | 951025 10   |
| Ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm | 930525 800  |
| Predal.75 kg Predal s prednjo višino 50 mm      | 930533 50   |
| Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm     | 930533 100  |