

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov: 400/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930505 400/3
GTIN	4062406066321
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 24×24G, s predali 20×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 100, 100, 100

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Širina	600 mm
Uporabna višina za predale	300 mm
Višina	400 mm
Globina	600 mm

Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Masa	51 kg
Število vrat	0
Uporabna višina	300 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna površina predalov v G	20×20
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Število predalov	3
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	20
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

## Pribor

Ohišje omare za orodje za predale Višina 400 mm	930525 400
Zaključne kapice prijemalnih letcev20 kos Tip 10	951025 10
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930533 100