

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov: 900/10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	930505 900/10
GTIN	4062406066406
Razred artikla	9GK

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

V celoti opremljena omara za orodje v 24×24G, s predali 20×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna površina predalov v G: 20×20

Višina: 900 mm

Širina: 600 mm

Globina: 600 mm

Uporabna višina: 800 mm

Uporabna višina za predale: 800 mm

Uporabna širina predalov: 500 mm

Tehnični opis

Uporabna višina za predale	800 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Globina	600 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Število vrat	0
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Masa	126 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	900 mm
Uporabna višina	800 mm
Število predalov	10
Uporabna globina predalov v G	20
Širina	600 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne

Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm	930525 900
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	930533 50
Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930533 75
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930533 100
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21