

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov: 900/7A**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930505 900/7A
GTIN	4062406066390
Razred artikla	9GK

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 24×24G, s predali 20×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 250

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna površina predalov v G: 20×20

Višina: 900 mm

Širina: 600 mm

Globina: 600 mm

Uporabna višina: 800 mm

Uporabna višina za predale: 800 mm

Uporabna širina predalov: 500 mm

Tehnični opis

Število predalov	7
Višina	900 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Globina	600 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	105 kg
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna višina	800 mm
Število vrat	0
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Uporabna višina za predale	800 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina predalov	500 mm
Širina	600 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg

Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930533 100
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 250 mm	930533 250
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930533 75
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930533 150
Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10
Ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm	930525 900
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	930533 50