

Garant
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 39-delna, Tip: 6

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630299 6
GTIN	4062406060275
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Sistemska škatla iz nezlomljive umetne mase ABS z integriranimi tečaji in novim hitrim zapahom za lažje zapiranje.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2 – M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4 – M10.

Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M2–M4 ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M2,5–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov art. 631029 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 5 kosov, podobni art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi, podobni art. 675310 vel. 1; 2; 3

Vijačni nastavek, C 6,3, za Pozidriv: 1 kos, podoben art. 675320 vel. 2

Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 4 kosi, podobni art. 675250 vel. 3; 4; 5,5; 6,5

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: 8 kosov, podobni art. 675340 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Držalo za vijalne nastavke: 1 kos, podoben art. 676800 vel. 4/4

Natični ročaji: 1 kos, art. 632829 vel. 146

Podaljški: 2 kosa, art. 632429 vel. 50; 100

Kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-8 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS s hitrim zapiranjem
Dolžina	257 mm
Širina	147 mm
Višina	45 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	5×10
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632429 50
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631029 6
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 146 mm	632829 146
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631029 4

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631029 9
Sistemska škatla Tip 2	630305 2
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631029 4,5
Vložki iz PUR pene za garnituro 630299	630304 630299
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631029 12
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631029 10
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631029 5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631029 5,5
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip	632025
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631029 8
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 100 mm	632429 100
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631029 13
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631029 11
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631029 7