

Garant**Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 41-delna, Tip: SD****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	630325 SD
GTIN	4062406060282
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po **DIN 3120.**

Sistemska škatla iz nezlomljive umetne mase ABS z integriranimi tečaji in novim hitrim zapahom za lažje zapiranje. Vsa orodja so varno shranjena v posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Profil Surface Drive deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive lahko uporabljate tudi za vmesne mere (npr. colske vijake) in obrabljene vijake. Podaljški Wobbel-Fix dopuščajo nagibni kot in se lahko utrdijo z zatikom. Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2 – M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4 – M10.

Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M2–M4 ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M2,5–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, Surface-Drive: 13 kos. art. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 4 kos. podobni art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kos podobni art. 675310, vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 3 kos podobni art. 675320, vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 3 kosi podobni art. 675250 vel. 3,5 × 0,6; 5,5 × 0,8; 8 × 1,2

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: 6 kos podobni art. 675340, vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

T-ročaj: 1 kos, art. 633029 vel. 116

Natični ročaj: 1 kos art. 632829 vel. 146

Podaljški Wobble-Fix: 2 kosa 632519 vel. 50; 100

Kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4 z izmetačem

Spojno držalo E 6,3: 1 kos, podoben art. 675020 vel. 6,3K, za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3

Spojno držalo: 1 kos, držalo za vijačni nastavek E 6,3 – 4-kotnik 1/4 cole

Spojno držalo za vijačne nastavke: 1 kos, podoben art. 676800, 4-kotni nastavek 1/4 cole – vpenjalo za vijačne nastavke 1/4 cole

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Število delov	41
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Območje zeva ključa Surfacedrive	4-14 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Profil 6-kotnega nasadnega ključa	Surfacedrive
4-kotnik z Wobble-Fix	z nastavljivim kotom
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS s hitrim zapiranjem
Dolžina	257 mm
Širina	147 mm
Višina	45 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	5×10
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Vložki iz PUR pene za garnituro 630325	630304 630325
Sistemska škatla Tip 2	630305 2
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 7 mm	631225 7
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 12 mm	631225 12
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip	632025
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 6 mm	631225 6
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 10 mm	631225 10
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 13 mm	631225 13
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 11 mm	631225 11
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 4 mm	631225 4
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 9 mm	631225 9
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 5 mm	631225 5
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 8 mm	631225 8
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 5,5 mm	631225 5,5
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 14 mm	631225 14
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 4,5 mm	631225 4,5
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 146 mm	632829 146
Podaljšek, 1/4 coleWobble-Fix Celotna dolžina 50 mm	632519 50
Podaljšek, 1/4 coleWobble-Fix Celotna dolžina 100 mm	632519 100