

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 26×20G, Višina mm/število predalov: 1000/7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930605 1000/7
GTIN	4062406065416
Razred artikla	9GK

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×24G, s predali 26×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna površina predalov v G: 26×20

Višina: 1000 mm

Širina: 750 mm

Globina: 600 mm

Uporabna višina: 900 mm

Uporabna višina za predale: 900 mm

Uporabna širina predalov: 650 mm

## Tehnični opis

Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina	900 mm
Višina	1000 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
Število vrat	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov v G	26
Masa	125 kg
Število predalov	7
Uporabna višina za predale	900 mm
Širina	750 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina	600 mm
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	300 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg

Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930633 100
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	930633 125
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930633 150
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 300 mm	930633 300
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	930633 50
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930633 75
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	930625 1000
Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10