

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 26×20G, Višina mm/število predalov: 800/6A**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×24G, s predali 26×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letov v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Višina	800 mm
Uporabna višina	700 mm

Širina	750 mm
Globina	600 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
Število vrat	0
Uporabna globina predalov	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna globina predalov v G	20
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Število predalov	6
Masa	106 kg
Uporabna višina za predale	700 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×20G

Vrsta izdelka

Omara za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm	930625 800
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930633 100
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930633 150
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	930633 200
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930633 75
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10