

Garant GRIDLINE

Ohišje omare za orodje za predale, 20×20G, Višina: 400mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930525 400
GTIN	4062406065331
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 24×24G, primerno za predale 20×20G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Predali art. 930533; 930534.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	600 mm
Uporabna višina za predale	300 mm
Število vrat	0
Masa	21 kg
Uporabna višina	300 mm

Globina	600 mm
Višina	400 mm
Širina v G	24
Globina v G	24
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število izvlečljivih polic	0
Število predalov	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------