

Garant
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 38-delna, Tip: 6

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630855 6
GTIN	4062406060268
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2,5 – M8. Za zunanji Torx® z navojem M3–M8.

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8. Za notranji Torx® z navojem M2,5–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključ za zunanji 6-kotnik: 10 kosov, art. 631029 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nasadni ključ za zunanji Torx®: 6 kosov, podobni art. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 5 kosov vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: 10 kosov vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

T-ročaj: 1 kos, art. 633029 vel. 116

Natični ročaj: 1 kos, art. 632829 vel. 146

Podaljški: 2 kosa, art. 632429 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4

Adapter za vijačne nastavke: 1 kos

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-8 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5-13 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	257 mm
Širina	147 mm
Višina	45 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	5×10
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Sistemska škatla Tip 2	630305 2
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631029 12
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632429 150
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631029 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631029 11
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631029 10
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632429 50
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631029 9
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631029 7
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631029 5,5

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631029 13
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631029 8
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 146 mm	632829 146
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631029 5
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip	632025
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4