

Garant GRIDLINE

**Ohišje omare za orodje za predale, 20×20G, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930525 1000
GTIN	4062406065379
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 24×24G, primerno za predale 20×20G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Primerno za:**

Predali art. 930533; 930534.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	900 mm
Višina	1000 mm
Uporabna višina za predale	900 mm
Globina	600 mm

Masa	36 kg
Širina	600 mm
Število vrat	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	24
Širina v G	24
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število predalov	0
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------