

**Garant**
**Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 13-delna, Tip: SD**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	630062 SD
GTIN	4062406060237
Razred artikla	61A

**Opis**
**Izvedba:**

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

**Uporaba:**

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Obseg dobave:**

6-kotni nasadni ključi: 9 kosov, art. 631225

vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Podaljški Wobble-Fix: 2 kosa vel. 50; 150 mm

Kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 5×10

Višina: 45 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13 mm

**Tehnični opis**

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Profil 6-kotnega nasadnega ključa	Surfacedrive
4-kotnik z Wobble-Fix	z nastavljivim kotom
Material	Kromvanadijevo jeklo
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	257 mm
Širina	147 mm
Višina	45 mm
Površina	kromirani
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	5×10
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 13 mm	631225 13
Sistemska škatla Tip 2	630305 2
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip	632025
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 11 mm	631225 11
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 7 mm	631225 7
Vložki iz PUR pene za garnituro 630062	630304 630062
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 10 mm	631225 10
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 5,5 mm	631225 5,5
	631225 5

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 5 mm

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 4 mm

631225 4

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 6 mm

631225 6

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 8 mm

631225 8

Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4

632025 1/4