

**Garant**
**Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 65-delna, Tip: SD**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	630023 SD
GTIN	4062406060220
Razred artikla	61A

**Opis**
**Izvedba:**

Profil Surface Drive deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive lahko uporabljate tudi za vmesne mere (npr. colske vijake) in obrabljene vijake. Podaljški Wobbel-Fix dopuščajo nagibni kot in jih je možno utrditi z zatikom. Profil Surface Drive deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive lahko uporabljate tudi za vmesne mere (npr. colske vijake) in obrabljene vijake. Podaljški Wobbel-Fix dopuščajo nagibni kot in jih je možno utrditi z zatikom. Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

**Uporaba:**

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matrice z navojem M4–M20 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M18.

Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M2,5–M5, za vijake z notranjim Torx® z navojem M3–M8 ter za vijake XZN z navojem M4–M8.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Obseg dobave:**

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Surface Drive: 13 kos. art. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Surface Drive: 12 kos. art. 642325 vel. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/2-colski: 4 kosi, art. 643229 vel. 6; 8; 10; 14

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik C 6,3, 1/4-colski: 4 kos. podobni art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki za profil Phillips C 6,3, 1/4-colski: 3 kos podobni art. 675310, vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki Pozidriv C 6,3, 1/4-colski: 3 kos podobni art. 675320, vel. 1/25; 2/25; 3/25

Ploščati vijačni nastavki C 6,3, 1/4-colski: 3 kosi podobni art. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Vijačni nastavki Torx® C 6,3, 1/4-colski: 6 kos podobni art. 675340, vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Vijačni nastavki za vijake XZN C 6,3, 1/4-colski: 4 kos podobni art. 675565, vel. M4; M5; M6; M8

1/4-colski t-ročaj: 1 kos, art. 633029 vel. 116

1/4-colski natični ročaj: 1 kos art. 632829 vel. 1/4

Podaljški „Wobble-Fix“, 1/4-colski: 2 kosa, art. 632519 vel. 50; 100

Podaljški „Wobble-Fix“, 1/2-colski: 1 kos, art. 641129 vel. 125

1/4-colski kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4

1/2-colski kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2

1/4-colska raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4 z izmetačem

1/2-colska raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2 z izmetačem

1/4-colsko spojno držalo E 6,3: 1 kos, podobni art. 675020 6,3K za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3

1/4-colsko spojno držalo: 1 kos, podobno art. 650005 vel. 2, 1/4-colski 6-kotni nastavek E 6,3 – zunanji 1/4-colski 4-kotnik

1/2-colsko spojno držalo: 1 kos, podobno art. 650005 vel. 5, 7/16-colski 6-kotni nastavek E 11,2 – zunanji 1/2-colski 4-kotnik

Spojni elementi za vijačne nastavke, 1/4-colski: 1 kos, podobno art. 676800, 1/4-colski 4-kotni nastavek – 1/4-colsko vpenjalo za vijačne nastavke

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

#### **Napotek:**

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Višina: 61 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa Surfacedrive: 4-34 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 6-14 mm

## **Tehnični opis**

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa Surfacedrive	4-34 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	6-14 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom

Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač za vijake XZN
Profil 6-kotnega nasadnega ključa	Surfacedrive
4-kotnik z Wobble-Fix	z nastavljivim kotom
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	510 mm
Širina	294 mm
Višina	61 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642325 19
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642325 32
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip	632025
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip	640025
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 9 mm	631225 9
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 12 mm	631225 12
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 6 mm	631225 6

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 4,5 mm	631225 4,5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643229 14
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 10 mm	631225 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643229 8
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 14 mm	631225 14
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 4 mm	631225 4
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642325 24
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642325 17
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641629 1/2
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642325 15
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 11 mm	631225 11
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643229 6
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 7 mm	631225 7
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642325 22
Vložki iz PUR pene za garnituro 630023	630304 630023
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 34 mm	642325 34
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642325 30
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642325 18
	642325 16

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 5,5 mm	631225 5,5
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642325 27
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 5 mm	631225 5
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642325 21
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 8 mm	631225 8
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Surface Drive Zev ključa 13 mm	631225 13
Sistemska škatla Tip 4	630305 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643229 10
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632025 1/4
Podaljšek, 1/4 cole Wobble-Fix Celotna dolžina 100 mm	632519 100
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 146 mm	632829 146
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640025 1/2
Podaljšek, 1/2 cole Wobble-Fix Celotna dolžina 125 mm	641129 125
Podaljšek, 1/4 cole Wobble-Fix Celotna dolžina 50 mm	632519 50