

**Montažni voziček za predale, 26×20G, Višina mm/število predalov: 860/0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremljanje s predali 26×20G.

Montažni voziček v 30×24G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 930634 ali art. 930636 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

Izvek predala: Zapora proti izvlečenju

Nastavljanje višine v rastru: 25 mm

Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 885 mm

Širina: 750 mm

Globina: 600 mm

Uporabna višina: 600 mm
 Višina ohišja predalnega bloka: 700 mm
 Maksimalna nosilnost: 500 kg

Tehnični opis

Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Višina	885 mm
Globina	600 mm
Širina	750 mm
Maksimalna nosilnost	500 kg
Uporabna višina	600 mm
Masa	56 kg
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×20G

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930636 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	930634 125
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930634 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	930634 50
	930636 100

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg
Predal s prednjo višino 100 mm

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg
Predal s prednjo višino 200 mm

930634 200

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg
Predal s prednjo višino 75 mm

930636 75

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg
Predal s prednjo višino 250 mm

930634 250

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg
Predal s prednjo višino 300 mm

930636 300

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg
Predal s prednjo višino 75 mm

930634 75

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg
Predal s prednjo višino 100 mm

930634 100

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg
Predal s prednjo višino 300 mm

930634 300

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg
Predal s prednjo višino 200 mm

930636 200

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg
Predal s prednjo višino 125 mm

930636 125

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg
Predal s prednjo višino 250 mm

930636 250

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21

914227 HU21

Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 26X20

951910 26X20

Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale 5-delna
Dimenzije v G 26X20

951885 26X20

Podloga za predale Mere v G 26X20

951830 26X20