

Garant GRIDLINE

**Ohišje omare za orodje za predale, 26×20G, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930625 900
GTIN	4062406065478
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Ohišje omare za orodje 30×24G, primerno za predale 26×20G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Primerno za:**

Predali art. 930633, 930634, 930635, 930636.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

**Tehnični opis**

Višina	900 mm
Masa	38 kg
Uporabna višina	800 mm
Širina	750 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število vrat	0
Globina	600 mm
Uporabna višina za predale	800 mm
Širina v G	30
Globina v G	24
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število izvlečljivih polic	0
Število predalov	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×20G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------