

**Garant****Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 30-delna, Tip: SD****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	634025 SD
GTIN	4062406060756
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

**Pogonski/vezni deli** po DIN 3122/3123; **nasadni ključiči** po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Sistemska škatla iz nezlomljive umetne mase ABS z integriranimi tečajji in hitrim zapiralom. Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki. Profil Surface Drive deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. S profilom Surface Drive lahko zategnete oz. sprostite tudi vmesne mere (npr. colske vijake) in obrabljene vijake. Podaljški Wobble-Fix dopuščajo kot vrtenja in jih je mogoče fiksirati z zaskokom.

**Uporaba:**

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matrice z navojem M5–M14 ter 1/4–1/2 (ameriške colske mere), za vžigalne svečke 16 in 20,8 mm ter za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5–M12.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

**Obseg dobave:**

6-kotni nasadni ključiči, Surface-Drive: 14 kos. art. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Nasadni ključiči za vžigalne svečke: 2 kosa, art. 637329 vel. 16; 20,8

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 5 kosov art. 637629 vel. 4; 5; 6; 8; 10

Vijačni nastavki Torx®: 3 kos. podobni art. 637560 vel. TX25; TX30; TX40

T-ročaj: 1 kos, art. 635729

Podaljški "Wobble-Fix": 2 kosa, podobni art. 635635 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos, art. 636229

Raglja: 1 kos art. 635025

Spojno držalo: 1 kos, podobno art. 650000 vel. 3, notranji 6-kotnik 1/4 col E 6,3 – zunanji 4-kotnik 3/8 col

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×14

Višina: 45 mm

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Območje zeva ključa Surfacedrive: 8-22 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-10 mm

## Tehnični opis

Območje zeva ključa Surfacedrive	8-22 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-10 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Profil 6-kotnega nasadnega ključa	Surfacedrive
4-kotnik z Wobble-Fix	z nastavljivim kotom
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	357 mm
Širina	176 mm
Višina	45 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	6×14
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10 mm	637629 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 mm	637629 5

Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637329 16
Sistemska škatla Tip 3A	630305 3A
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 10 mm	637125 10
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 14 mm	637125 14
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 9 mm	637125 9
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8 mm	637629 8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6 mm	637629 6
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm	635729 200
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 22 mm	637125 22
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 11 mm	637125 11
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 21 mm	637125 21
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636229 3/8
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 17 mm	637125 17
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 13 mm	637125 13
Vložki iz PUR pene za garnituro 634025	630304 634025
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 19 mm	637125 19
Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski Zev ključa 20,8 mm	637329 20,8
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip	635025
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 18 mm	637125 18
	637125 12

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 12 mm

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 15 mm

637125 15

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 16 mm

637125 16

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm

637629 4

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 8 mm

637125 8