

**Garant****Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 25-del., Tip: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	634312 6
GTIN	4062406060763
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 637229.

**Uporaba:**

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M12, za vžigalne svečke in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M12.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Obseg dobave:**

12 oz. 6-kotni nasadni ključi: 11 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nasadni ključi za vžigalne svečke: 2 kosa, art. 637329 vel. 16; 20,8

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kosov, art. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-ročaj: 1 kos, art. 635729

Podaljški: 2 kosa, art. 635429 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos, art. 636229

Raglja: 1 kos art. 635025

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

**Tehnični opis**

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-19 mm
--	---------

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-10 mm
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	357 mm
Širina	176 mm
Višina	45 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	6×14
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Vložki iz PUR pene za garnituro 634312	630304 634312
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636229 3/8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 mm	637629 5
Sistemska škatla Tip 3A	630305 3A
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635429 75
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm	637629 4
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm	635729 200
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 3 mm	637629 3
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8 mm	637629 8
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635429 240
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10 mm	637629 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 7 mm	637629 7

Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip	635025
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6 mm	637629 6
Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637329 16
Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski Zev ključa 20,8 mm	637329 20,8