

Garant**Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 15-delna, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	633812 12
GTIN	4062406060725
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki. Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 637029.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M12.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 11 kos.

vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Podaljški: 2 kosa, art. 635429 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos, art. 636229

Raglja: 1 kos art. 635025

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-19 mm
Material	Kromvanadij
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	257 mm
Širina	147 mm
Višina	45 mm
Površina	kromirani
Stopnja napoljenosti enega predala v G	5×10
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635429 240
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636229 3/8
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip	635025
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635429 75
Vložki iz PUR pene za garnituro 633812	630304 633812
Sistemska škatla Tip 2	630305 2