

Garant
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 12

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	633912 12
GTIN	4062406060749
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki. Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 637029.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M14.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 14 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-ročaj: 1 kos, art. 635729

Podaljški: 2 kosa, art. 635429 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos, art. 636229

Raglja: 1 kos art. 635025

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-22 mm
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ

Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	357 mm
Širina	176 mm
Višina	45 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	6×14
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm	635729 200
Sistemska škatla Tip 3A	630305 3A
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip	635025
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635429 75
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636229 3/8
Vložki iz PUR pene za garnituro 633912	630304 633912
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635429 240