

**Garant****Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 37-delna, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	634799 12
GTIN	4062406060787
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

**Uporaba:**

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M12, za zunanji Torx® z navojem M4–M12, za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5–M12, za notranji Torx® z navojem M3–M8.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Obseg dobave:**

12-kotni nasadni ključi: 11 kosov art. 637029 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Garnitura nasadnih ključev Torx®: 7 kos vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 6 kosov art. 637629 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Vijačni nastavki Torx®: 8 kos vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-ročaj: 1 kos, art. 635729

Podaljški: 2 kosa, art. 635429 vel. 75, 240

Kardanski zglob: 1 kos, art. 636229

Raglja: 1 kos art. 635025

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

**Napotek:**

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2×6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Višina: 61 mm

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 8-19 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-10 mm

## Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-10 mm
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-19 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	510 mm
Širina	294 mm
Višina	61 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 8 mm	637029 8
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 19 mm	637029 19
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 18 mm	637029 18
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm	637629 4
Sistemska škatla Tip 4	630305 4

12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 10 mm	637029 10
Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm Širina × globina v G/tip 2X3/1	951251 2X3/1
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635429 75
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635429 240
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 15 mm	637029 15
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 14 mm	637029 14
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6 mm	637629 6
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 17 mm	637029 17
Vložki iz PUR pene za garnituro 634799	630304 634799
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8 mm	637629 8
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 13 mm	637029 13
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm	635729 200
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 mm	637629 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 7 mm	637629 7
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 12 mm	637029 12
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 11 mm	637029 11
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637029 16
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10 mm	637629 10
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip	635025
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636229 3/8
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 9 mm	637029 9