

Garant
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 6

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 633912 6 |
| GTIN | 4062406060732 |
| Razred artikla | 61A |

Opis
Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 637229.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M14.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 14 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-ročaj: 1 kos, art. 635729

Podaljški: 2 kosa, art. 635429 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos, art. 636229

Raglja: 1 kos art. 635025

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------|
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 8-22 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |

| | |
|---|---------------------------|
| Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS |
| Dolžina | 357 mm |
| Širina | 176 mm |
| Višina | 45 mm |
| Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 6×14 |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Sistemska škatla Tip 3A | 630305 3A |
| Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8 | 636229 3/8 |
| Vložki iz PUR pene za garnituro 633912 | 630304 633912 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm | 635429 240 |
| T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm | 635729 200 |
| Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip | 635025 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm | 635429 75 |