


**Garant****Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski, Zev ključa: 20,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **HT-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih. 12-kotni nasadni ključ.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Zev ključa	20,8 mm
Dolžina	65 mm
Ø na izhodni strani	27,2 mm
Držalni mehanizem za vžigalne svečke	Gumijasto držalo
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

