

Garant**6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 22mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 637229 22 |
| GTIN | 4062406061203 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **HT-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

6-kotni nasadni ključni GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 637232, HOLEX: art. 637222).

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---------|
| Zev ključa | 22 mm |
| Ø na izhodni strani | 29,6 mm |
| Dolžina | 31 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Standard | DIN 3124 |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromirani |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |