

Garant
Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 12-delna, Tip: 6

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637662 6
GTIN	4062406061302
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M16.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 9 kosov art. 642229 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 podaljška: Po 1 kos art. 641029 vel. 130; 255

1 raglja: Art. 640025

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×14

Višina: 52 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-24 mm

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	12

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-24 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	357 mm
Širina	176 mm
Višina	52 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	6×14
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642229 19
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip	640025
Vložki iz PUR pene za garnituro 637662	630304 637662
Sistemska škatla Tip 3B	630305 3B
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642229 17
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642229 13
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642229 18
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642229 21
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642229 22
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642229 24
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642229 16
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642229 10