

Garant**Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 16-delna, Tip: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637712 6
GTIN	4062406061319
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642229.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 13 kos vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 podaljška: Art. 641029 vel. 130; 255

1 raglja: Art. 640025

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Napotek:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2×6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-34 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Število delov	16
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	510 mm
Širina	294 mm
Višina	61 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip	640025
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
Sistemska škatla Tip 4	630305 4
Vložki iz PUR pene za garnituro 637712	630304 637712