

Garant**Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 23-delna, Tip: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637812 6
GTIN	4062406061333
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642229.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 17 kosov vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-ročaj: 1 kos 641329

Podaljški: 3 kosi, art. 641029 vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos, art. 641629

Raglja: 1 kos, art. 640025

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Napotek:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2×6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	23
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-34 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	510 mm
Širina	294 mm
Višina	61 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641629 1/2
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641029 75
Sistemska škatla Tip 4	630305 4
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm Širina × globina v G/tip 2X3/1	951251 2X3/1
Vložki iz PUR pene za garnituro 637812	630304 637812
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641329 295
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip	640025