

**Garant****Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 29-delna, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637912 12
GTIN	4062406061364
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki. Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 642129.

**Uporaba:**

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Obseg dobave:**

Nasadni ključi: 23 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295

Podaljški: 3 kosi št. 641029 vel. 75; 125; 250

Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

**Napotek:**

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2x3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2x6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

**Tehnični opis**

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Mere zeva ključa	metrični
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Število delov	29
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-34 mm
Dolžina	510 mm
Širina	294 mm
Višina	61 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641029 75
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip	640025
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641329 295
Vložki iz PUR pene za garnituro 637912	630304 637912
Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm Širina × globina v G/tip 2X3/1	951251 2X3/1
Sistemska škatla Tip 4	630305 4
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641629 1/2
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
Sistemska škatla Tip 4-1	630310 4-1