

Garant**12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 642129 11 |
| GTIN | 4062406061517 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zevi v natančnih tolerancah varujejo glave vijakov in matice. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom **HT-Drive**, ki varuje vijake in matice.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 642132, HOLEX: art. 642122).

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---------|
| Dolžina | 38 mm |
| Zev ključa | 11 mm |
| Ø na izhodni strani | 16,6 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Standard | DIN 3124 |
| Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromirani |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |