

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 50/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	15 mm
ISO-oznaka držala	A50U PDUNR/L15
Garnitura vzmeti	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vijak kolenske ročice	259018 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	63 mm
Celotna dolžina L	350 mm
Podložna ploščica	259031 28
Višina vpenjanja L_2	48 mm
Srednji premik L_3	35 mm
Kolenska ročica	259015 8
Ø držala D_s	50 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500