

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×24G, Višina mm/število predalov: 800/6A**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931005 800/6A
GTIN	4062406062415
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 24×28G, s predali 20×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm

Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	800 mm
Uporabna površina predalov v G	20×24
Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna višina za predale	700 mm
Uporabna višina	700 mm
Širina	600 mm
Masa	105 kg
Uporabna globina predalov v G	24
Število vrat	0
Globina	700 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Število predalov	6
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×24G

Vrsta izdelka

Omara za orodje

Pribor

Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931043 75
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931043 100
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931043 200
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931043 150
Ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm	931035 800