

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 800/5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna širina predalov v G	26

Uporabna višina	700 mm
Širina	750 mm
Globina	700 mm
Uporabna višina za predale	700 mm
Višina	800 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
ComfortClose	ne
Število predalov	5
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	115 kg
Uporabna površina predalov v G	26×24
Število vrat	0
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	300 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931163 100
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931163 300
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931163 75
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931163 125
Ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm	931155 800