

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1000/9**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931105 1000/9
GTIN	4062406062613
Razred artikla	9GK

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna površina predalov v G: 26×24

Višina: 1000 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm

Uporabna višina: 900 mm

Uporabna višina za predale: 900 mm

Uporabna širina predalov: 650 mm

Tehnični opis

Število vrat	0
Število predalov	9
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna širina predalov v G	26
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Globina	700 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	900 mm
Masa	170 kg
Uporabna globina predalov	600 mm
Višina	1000 mm
ComfortClose	ne
Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
Uporabna višina za predale	900 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna globina predalov v G	24
Širina	750 mm
Število izvlečljivih polic	0

Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931163 150
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931163 200
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931163 75
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931163 100
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931163 50
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	931155 1000