

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1500/10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	931105 1500/10
GTIN	4062406062699
Razred artikla	9GK

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna površina predalov v G: 26×24

Višina: 1500 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm

Uporabna višina: 1400 mm

Uporabna višina za predale: 1400 mm

Uporabna širina predalov: 650 mm

Tehnični opis

Širina	750 mm
Uporabna širina predalov v G	26
Število vrat	0
Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna višina	1400 mm
Masa	213 kg
Uporabna višina za predale	1400 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Število predalov	10
Uporabna globina predalov v G	24
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	700 mm
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Višina	1500 mm
ComfortClose	ne

Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931163 200
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931163 100
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931163 150
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931163 50
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1500 mm	931155 1500