

**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	35 mm
Velikost držala	40 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	48 mm
Kolenska ročica	259015 1
Velikost ploščice	19 mm
Garnitura vzmeti	259044 1
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Celotna dolžina L	250 mm
ISO-oznaka držala	PSBNR/L 4040S19
Podložna ploščica	259031 16
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 1
Vijak kolenske ročice	259018 1
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje